

**HOLEX****Podstavec pro stativ, Typ: 0****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 442140 0      |
| GTIN           | 4045197367365 |
| Třída artiklu  | 42D           |

**Popis****Provedení:**

Trvale magnetické stojánky s prismem a otočným spínačem. Magnetická síla působí přes hranolovou a plochou dolní stranu a přes plochou zadní stranu stojánku. Drží na všech plochých a válcových plochách. Silné rázové magnety s prizmatickou dosedací plochou. Spínání pomocí otočné rukojeti.

**Vhodné pro:**

Kloubová ramena č. 442110 a 442114.

**Technický popis**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Vyrovnaní připojovacího závitu | středové       |
| Výška                          | 55 mm          |
| Šířka                          | 50 mm          |
| Provedení                      | spínací magnet |
| Přídržná síla                  | 800 N          |
| Připojovací závit              | M8             |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Délka         | 60 mm           |
| Druh produktu | Magnetická noha |

## Příslušenství

|   |            |
|---|------------|
| Uchytení pro měřicí stativ Typ 2SM      | 442104 2SM |
| 3D kloubové rameno Typ 240              | 442114 240 |
| 3D kloubové rameno Typ 290              | 442110 290 |
| Uchytení pro měřicí stativ Typ CA       | 442100 CA  |
| 3D kloubové rameno Typ 240              | 442110 240 |
| Uchytení pro měřicí stativ Typ H        | 442100 H   |
| Uchytení pro měřicí stativ Typ 2SM      | 442100 2SM |
| Uchytení pro měřicí stativ Typ K1       | 442100 K1  |
| Uchytení pro měřicí stativ Typ QR       | 442100 QR  |
| 3D kloubové rameno Typ 290              | 442114 290 |
| Uchytení pro měřicí stativ Typ K2       | 442100 K2  |
| Spínač pro malou magnetickou nohu Typ M | 440762 M   |