




## Pár kyvných upínek Mini-Bulle, Šířka drážky a: 18mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	375100 18
GTIN	4020772073121
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

Zvlášť nízká konstrukce (viz tabulka: výška nad horní hranu stolu). Obroušením upínací čelisti lze dosáhnout ještě menší upínací výšky a vyrovnat tak hloubkovou toleranci T-drážky. Díky klínovému působení upínací čelisti je obrobek pevně přitlačen na stůl stroje.

#### Použití:

**Pro boční upínání obzvláště nízkých obrobků** přímo na stole stroje.

#### Materiál:

Zušlechtná ocel, popuštěná, brynýrovaný odstín.

#### Rozsah dodávky:

Se šestihranným úhlovým klíčem ISO 2936 C.

#### Upozornění:

Lze dodat pouze v párech!

### Technický popis

Výška $H_1$	15 mm
Výška nad horní hranou stolu $h_1$	1,5 mm
Výška nad horní hranou stolu $h_2$	16 mm
Upínací zdvih	2,5 mm

Šířka drážky a	18 mm
Možné obroušení x	6 mm
Délka L	71 mm
Šířka B	28 mm
Typ	6492
Druh produktu	Stahovací upínač