

**Šroubovací podstavec s ocelovou spodní částí, Nejvyšší výška uložení: 70mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	373500 70
GTIN	4020772072407
Třída artiklu	35A

**Popis****Provedení:**

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Samosvorný šroub s trapézovým závitem a koncovou pojistkou.

**Upozornění:**

Od vel. 52 se středícím otvorem Ø 12 mm pro nástavce č. 375000 – 375030.

**Technický popis**

Nosnost	100 kN
Pro upínky s šířkou drážky	14 - 22 mm
Minimální dosedací výška	50 mm
Ø hlavy	50 mm
Ø podstavce	50 mm
Nejvyšší výška uložení	70 mm
Typ	6400

Druh produktu

Šroubovací podstavec