



Vyrovnávací klíny „Herkules“, Nejvyšší výška uložení: 125mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	374900 125
GTIN	4020772072780
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Velmi stabilní konstrukce; sférická litina a zušlechtěná ocel. **Broušené klínové plochy dovolují jemné a rovnoměrné výškové nastavení** s přesností více než 1/10 mm. Nastavení výšky lze provádět pomocí rýhovaného šroubu nebo šestihranného nástrčného klíče. Dvojitý účinek zajišťuje vysoký zdvih a přesný vertikální pohyb bez posunutí do strany.

Použití:

Zvlášť vhodné k opracování těžkých odlitků nebo výkovků na velkých obráběcích strojích.

Rozsah dodávky:

Včetně vyměnitelného kulového nástavce č. 375000.

Upozornění:

Rovná dosedací plocha se středícím otvorem \varnothing 12 mm pro nástavce č. 375000 – 375030.

Technický popis

Nosnost	100 kN
Délka půdorysné plochy	125 mm
Minimální dosedací výška	100 mm
Šířka půdorysné plochy	115 mm

Nejvyšší výška uložení	125 mm
Výškové přestavení na jedno otočení vřetene	1,16 mm
Typ	6460
Druh produktu	Klínek