



Šroubovací podstavec s ocelovou spodní částí, Nejvyšší výška uložení: 100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	373500 100
GTIN	4020772072414
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Samosvorný šroub s trapézovým závitem a koncovou pojistkou.

Upozornění:

Od vel. 52 se středícím otvorem Ø 12 mm pro nástavce č. 375000 – 375030.

Technický popis

Nejvyšší výška uložení	100 mm
Pro upínky s šířkou drážky	14 - 22 mm
Ø podstavce	50 mm
Ø hlavy	50 mm
Nosnost	100 kN
Minimální došedací výška	70 mm

Typ	6400
Druh produktu	Šroubovací podstavec