




Pár kyvných upínek Mini-Bulle, Šířka drážky a: 22mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	375100 22
GTIN	4020772073084
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Zvlášť nízká konstrukce (viz tabulka: výška nad horní hranu stolu). Obroušením upínací čelisti lze dosáhnout ještě menší upínací výšky a vyrovnat tak hloubkovou toleranci T-drážky. Díky klínovému působení upínací čelisti je obrobek pevně přitlačen na stůl stroje.

Použití:

Pro boční upínání obzvláště nízkých obrobků přímo na stole stroje.

Materiál:

Zušlechtěná ocel, popuštěná, brynýrovaný odstín.

Rozsah dodávky:

Se šestihranným úhlovým klíčem ISO 2936 C.

Upozornění:

Lze dodat pouze v párech!

Technický popis

Výška H_1	20 mm
Možné obroušení x	9 mm
Šířka drážky a	22 mm
Výška nad horní hranou stolu h_2	21,5 mm

Upínací zdvih	3 mm
Výška nad horní hranou stolu h_1	4,5 mm
Délka L	89 mm
Šířka B	35 mm
Typ	6492
Druh produktu	Stahovací upínač