



Kyvná upínka, Šířka drážky a: 18mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	375115 18
GTIN	4020772374174
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Nízká konstrukce, upínku umístit k obrobku a zajistit šrouby ke stolu stroje. Dotažením třetího šroubu dojde k upnutí obrobku.

Použití:

Pro boční upínání plochých obrobků, pro kompletní obrábění povrchů bez rušivých kontur. Možnost horizontálního a vertikálního použití.

Materiál:

Zušlechtěná ocel, popuštěná, brynýrovaný odstín.

Technický popis

Závit G	M16
Upínací síla F_2 vertikální	12,5 kN
Upínací síla F_1 horizontální	25 kN
Minimální výška h_1	19 mm
Maximální výška h_2	30 mm
Výška mezi H_1	19 mm
Šířka drážky a	18 mm
Délka L	130 mm
Šířka B	56 mm

Typ	6496
Druh produktu	Stahovací upínač