

HOLEX**Podstavec pro stativ, Typ: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	442140 2
GTIN	4045197367389
Třída artiklu	42D

Popis**Provedení:**

Trvale magnetické stojánky s prismatickým a otočným spínačem. Magnetická síla působí přes hranolovou a plochou dolní stranu a přes plochou zadní stranu stojánku. Drží na všech plochých a válcových plochách. Silné rázové magnety s prizmatickou dosedací plochou. Spínání pomocí otočné rukojeti.

Vhodné pro:

Kloubová ramena č. 442110 a 442114.

Technický popis

Délka	117 mm
Vyrovnaní připojovacího závitu	postranní
Výška	55 mm
Provedení	Spínací magnet
Šířka	50 mm
Přidržná síla	1300 N

Připojovací závit	M10×1,25
Druh produktu	Magnetická noha

Příslušenství

Uchyčení pro měřicí stativ Typ 2SM	442100 2SM
Uchyčení pro měřicí stativ Typ CA	442100 CA
Uchyčení pro měřicí stativ Typ H	442100 H
3D kloubové rameno Typ 600	442110 600
3D kloubové rameno Typ 600	442114 600
Uchyčení pro měřicí stativ Typ QR	442100 QR
Uchyčení pro měřicí stativ Typ K1	442100 K1
Uchyčení pro měřicí stativ Typ 2SM	442104 2SM
Uchyčení pro měřicí stativ Typ K2	442100 K2
Spínač pro malou magnetickou nohu Typ M	440762 M