


**Pár stahovacích upínacích čelistí Bulle s příslušenstvím, Šířka drážky a: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375110 12
GTIN	4020772072957
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Nízká konstrukce, nepřechňavající upínací šrouby. Upíná v jakémkoliv úhlu vůči drážce stolu. Díky klínovému působení upínací čelisti je utahováním postranního šroubu obrobek pevně upnut směrem dolů na stůl stroje.

Použití:

Pro boční upínání nízkých desek přímo na stole stroje.

Materiál:

Zušlechtěná ocel, popuštěná, bryněrovaný odstín.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 upevňovacích šroubů, DIN 912, 10.9, drážkových T-kamenů a šestihranných šroubováků ISO 2936 C.

Upozornění:

Lze dodat pouze v párech!

Technický popis

Pro upínací šrouby	M10
Délka	80 mm
Výška	20 mm
Šířka	40 mm
Šířka drážky a	12 mm

Typ	6490
Druh produktu	Stahovací upínač