



Šroubovací podstavec s ocelovou spodní částí, Nejvyšší výška uložení: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	373500 200
GTIN	4020772072490
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Samosvorný šroub s trapézovým závitem a koncovou pojistkou. Extra těžké provedení pro velké obrobky.

Upozornění:

Od vel. 52 se středícím otvorem Ø 12 mm pro nástavce č. 375000 – 375030.

Technický popis

Minimální dosedací výška	140 mm
Pro upínky s šířkou drážky	20 - 40 mm
Ø podstavce	100 mm
Nosnost	350 kN
Nejvyšší výška uložení	200 mm
Ø hlavy	80 mm

Typ	6400
Druh produktu	Šroubovací podstavec