



Univerzální přesný měřicí stůl s 3D kloubovým ramenem NOGA, Stůl délka×šířka: 400X250mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	442525 400X250
GTIN	2050001055408
Třída artiklu	46H

Popis

Provedení:

Měřicí plocha lapovaná diamantem, včetně zkušebního certifikátu. Mechanické 3D kloubové rameno s mechanickým upínáním. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Rychlé a snadné polohování. Univerzální upínač úchylkoměrů.

S přesným seřízením, pro upínací stopky Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 palce a měřicí přístroje s rybinovým vedením.

Technický popis

Délka kloubového ramena L ₂	113 mm
Hmotnost	17,5 kg
Délka kloubového ramena L ₁	133 mm
Připojovací závit	M8
Akční rádius 3D kloubového ramene	290 mm
Norma	DIN 876/1

Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	D1
Druh produktu	Měřicí stůl

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/442525-400X250>