

**Těžká šroubovací podpěrka, Nejvyšší výška uložení: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	374400 300
GTIN	4020772072636
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

- Vřeteno ze zušlechtěné oceli; korpus ze zušlechtěné oceli, lakovaný.
- Silné vřeteno s trapézovým závitem.

Upozornění:

Se středícím otvorem Ø 12 mm pro nástavce č. 375000 – 375030.

Technický popis

Délka nohy	220 mm
Šířka nohy	190 mm
Šířka drážky	26 mm
Minimální došedací výška	200 mm
Vzdálenost osy drážek	150 mm
Nosnost	80 kN
Nejvyšší výška uložení	300 mm

Hlava OK	65 mm
Typ	6435S
Druh produktu	Šroubovací podstavec