

**Kyvná upínka, Šířka drážky a: 22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375115 22
GTIN	4020772374198
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Nízká konstrukce, upínku umístit k obrobku a zajistit šrouby ke stolu stroje. Dotažením třetího šroubu dojde k upnutí obrobku.

Použití:

Pro boční upínání plochých obrobků, pro kompletní obrábění povrchů bez rušivých kontur. Možnost horizontálního a vertikálního použití.

Materiál:

Zušlechtěná ocel, popuštěná, brynýrovaný odstín.

Technický popis

Výška mezi H_1	22 mm
Minimální výška h_1	22 mm
Upínací síla F_2 vertikální	18 kN
Závit G	M20
Upínací síla F_1 horizontální	36 kN
Maximální výška h_2	36 mm
Šířka drážky a	22 mm
Délka L	152 mm
Šířka B	62 mm

Typ	6496
Druh produktu	Stahovací upínač