



## Šroubovací podstavec s ocelovou spodní částí, Nejvyšší výška uložení: 210mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	373500 210
GTIN	4020772072438
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Samosvorný šroub s trapézovým závitem a koncovou pojistkou.

#### Upozornění:

Od vel. 52 se středícím otvorem  $\varnothing$  12 mm pro nástavce č. 375000 – 375030.

### Technický popis

Nejvyšší výška uložení	210 mm
Minimální dosedací výška	140 mm
$\varnothing$ hlavy	70 mm
$\varnothing$ podstavce	80 mm
Pro upínky s šířkou drážky	20 - 40 mm
Nosnost	170 kN

Typ	6400
Druh produktu	Šroubovací podstavec