

**Těžká šroubovací podpěrka, Nejvyšší výška uložení: 460mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	374400 460
GTIN	4020772072643
Třída artiklu	35A

**Popis****Provedení:**

- Vřeteno ze zušlechtěné oceli; korpus ze zušlechtěné oceli, lakovaný.
- Silné vřeteno s trapézovým závitem.

**Upozornění:**

Se středícím otvorem  $\varnothing$  12 mm pro nástavce č. 375000 – 375030.

**Technický popis**

Nosnost	60 kN
Délka nohy	220 mm
Šířka nohy	190 mm
Nejvyšší výška uložení	460 mm
Vzdálenost osy drážek	150 mm
Hlava OK	65 mm
Minimální dosedací výška	290 mm

Šířka drážky	26 mm
Typ	6435S
Druh produktu	Šroubovací podstavec