



Šroubovací podstavec s ocelovou spodní částí, Nejvyšší výška uložení: 300mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	373500 300
GTIN	4020772072445
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Samosvorný šroub s trapézovým závitem a koncovou pojistkou.

Upozornění:

Od vel. 52 se středícím otvorem Ø 12 mm pro nástavce č. 375000 – 375030.

Technický popis

Minimální dosedací výška	190 mm
Nosnost	350 kN
Nejvyšší výška uložení	300 mm
Ø hlavy	80 mm
Pro upínky s šířkou drážky	20 - 40 mm
Ø podstavce	100 mm

Typ	6400
Druh produktu	Šroubovací podstavec