

**Těžká šroubovací podpěrka, Nejvyšší výška uložení: 750mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	374400 750
GTIN	4020772072650
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

- Vřeteno ze zušlechtěné oceli; korpus ze zušlechtěné oceli, lakovaný.
- Silné vřeteno s trapézovým závitem.

Upozornění:

Se středícím otvorem Ø 12 mm pro nástavce č. 375000 – 375030.

Technický popis

Šířka nohy	190 mm
Délka nohy	220 mm
Šířka drážky	26 mm
Hlava OK	65 mm
Minimální dosedací výška	430 mm
Nosnost	50 kN
Vzdálenost osy drážek	150 mm

Nejvyšší výška uložení	750 mm
Typ	6435S
Druh produktu	Šroubovací podstavec