

**Kyvná upínka, Šířka drážky a: 28mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375115 28
GTIN	4020772374211
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Nízká konstrukce, upínku umístit k obrobku a zajistit šrouby ke stolu stroje. Dotažením třetího šroubu dojde k upnutí obrobku.

Použití:

Pro boční upínání plochých obrobků, pro kompletní obrábění povrchů bez rušivých kontur. Možnost horizontálního a vertikálního použití.

Materiál:

Zušlechtná ocel, popuštěná, brynýrovaný odstín.

Technický popis

Upínací síla F_2 vertikální	18 kN
Upínací síla F_1 horizontální	36 kN
Šířka drážky a	28 mm
Maximální výška h_2	36 mm
Minimální výška h_1	22 mm
Výška mezi H_1	22 mm
Závit G	M20
Délka L	152 mm
Šířka B	62 mm

Typ	6496
Druh produktu	Stahovací upínač