

**Mahr****Digitální hloubkoměr IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418702 300
GTIN	4059192003456
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s výškou číslic 8,5 mm.

Moderní, energeticky efektivní měřicí systém. Měřicí plochy jsou nejjemněji lapované. S přednastavením (přednastavením rozměru) např. pro měření vzdáleností pomocí měřicího nástavce č. 418630. Vpředu umístěná měřicí lišta s jemným, kaleným měřicím hrotem  $\varnothing$  1,5 mm, délky 5 mm.

**Funkce:**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Zvláštní příslušenství:**

Přídavný můstek dlouhý 300 mm č. 418610, nástavec pro měření vzdáleností č. 418630.

Datový kabel č. 498940.

**Technický popis**

Rozsah měření	0 - 300 mm
Výška číslic LCD displeje	8,5 mm
Průřez měřicí lišty	16×4 mm
Kalibrování	A1
Délka můstku	150 mm

Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB.
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Hloubkomer

## Služby

Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300
Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300

## Příslušenství

Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Nástavec pro měření vzdáleností Ø 4 mm	418630

Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Vysílač Typ S4E	498966 S4E
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ USB2	498940 USB2
Přídavný můstek dlouhý 300 mm	418610