

**Hloubkoměr, Rozsah měření: 800mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 418000 800 |
| GTIN | 4045197203618 |
| Třída artiklu | 41Z |

Popis**Provedení:**

Měřicí lišta a nonius s čistě gravírovanou stupnicí. Měřicí plochy nejjemněji broušené. Matně chromovaný nonius.

Rozsah dodávky:

Od vel. 500 v boxu.

Technický popis

| | |
|-----------------------|--------------|
| Měřicí náběh b | 13 mm |
| Měřicí náběh a | 10 mm |
| Stupnice | 1/20 mm |
| Rozsah měření | 0 - 800 mm |
| Délka nonia | 39 mm |
| Délka můstku | 250 mm |
| Průřez měřicí lišty | 20×5 mm |
| Obal | Stabilní box |
| Odchylka měření E MPE | ±0,12 mm |
| Norma | ISO 13385 |
| Měřicí technika | analogové |

| | |
|---------------|-----------------------|
| Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX |
| Všechny díly | Kalené |
| Kalibrování | A1 |
| Druh produktu | Hloubkomer |

Služby

| | |
|--|-------------|
| Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm | 021000 1000 |
| Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm | 021010 1000 |