

**Digitální hloubkoměr TWIN CAL IP 67, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418695 200
GTIN	7630041106480
Třída artiklu	45A

Popis**Provedení:**

Velký digitální displej 11 mm, ochrana IP67, „Soft touch“ plášť, 12000hodin provozní doby, přepnutí do pohotovostního režimu po 10min a automatické vypnutí po 2hod, rozhraní TLC-TWIN, odsazená měřicí plocha široká 4 mm.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Univerzální pro měření hloubky, otvorů, odsazení, měření šířky a vzdáleností.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498918, rádiové spojení č. 498921 vel. BT.

Technický popis

Výška číslic LCD displeje	11 mm
Kalibrování	A1
Délka můstku	100 mm
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB.
Rozhraní	TESA Link Connector TLC

Průřez měřicí lišty	15×4 mm
Provozní doba	12000 h
Rozsah měření	0 - 200 mm
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Hloubkoměr

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Datový kabel TLC, 2 m Typ D	498918 D
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Datový kabel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB