



## Hloubkoměr, Rozsah měření: 200mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	418300 200
GTIN	4045197203649
Třída artiklu	41Z

### Popis

#### Provedení:

**Měřicí kolejnice a nonius matně chromované. Nonius přestavitelný.** Kontrastní stupnice.  
**Měřicí a opěrné plochy jemně lapované.** Díky dodatečným můstkům (č. 418744) je rovněž možné docílit velkých délek můstků.

#### Zvláštní příslušenství:

Přídavné můstky č. 418744 (180 – 320 mm).

### Technický popis

Rozsah měření	0 - 200 mm
Stupnice	1/20 mm
Délka můstku	100 mm
Průřez měřicí lišty	11×4 mm
Délka nonia	39 mm
Obal	Pouzdro
Odchylka měření E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené

Kalibrování	A1
Druh produktu	Hloubkomer

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

## Příslušenství

Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 180 mm	418744 180
Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 320 mm	418744 320
Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 260 mm	418744 260