




Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti RPG, Pro maximální Ø obrobku: 30mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	443300 30
GTIN	2050001944719
Třída artiklu	46L

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce s předpjatými valivými ložisky.

Typ RPG pro sériovou kontrolu se 2 otočnými držáky a 1 měřicími saněmi (mimo vel. 30).

Použití:

Pro kontrolní měření vnějších, vnitřních a rovinných ploch rotačních součástí. Díky kompaktní konstrukci vhodný zejména pro použití na měřicích projektorech, optických souřadnicových měřicích přístrojích a měřicích obrysů.

Přesnost:

Obvodová házivost **0,002 mm**.

Rozsah dodávky:

Včetně ovládacího klíče a obtahovacího brousku (bez úchylkoměru).

Zvláštní příslušenství:

Křížové saně pro měření rovinné plochy. Měřicí saně s koníkem resp. dosedacími válečky.

Kloubové rameno s upínáním pro měřidlo. Tvrdokovové dosedací válečky.

Elektropohon s regulačním trafem.

Pneumatické výkyvné rameno s upínacím válečkem.

Upozornění:

Všechny typy přístrojů s jiným typem válečků (zapichovací válečky popř. cylindrické válečky), na poptávku.

Technický popis

Typ válečku	vodicí válečky
Hmotnost	10,5 kg
Délka základní desky	120 mm
Pro \varnothing obrobku	3 - 30 mm
Šířka základní desky	120 mm
\varnothing válečků	30 mm
Pro maximální \varnothing obrobku	30 mm
Druh produktu	Měřicí přístroj pro kontrolu obvodové házivosti a rovinnosti