



Hloubkoměr s háčkem, Rozsah měření: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	418500 200
GTIN	4045197203694
Třída artiklu	41Z

Popis

Provedení:

Nonius matně chromovaný. Měřicí lišta a nonius s čistě gravírovanou stupnicí. Zalomená úzká měřicí lišta s dělením na obou stranách. Přestavením měřicí lišty **lze použít také jako normální hloubkoměr**. Měřicí plochy nejjemněji broušené.

Rozsah dodávky:

Vel. 500L v boxu.

Technický popis

Délka nonia	39 mm
Průřez měřicí lišty	8×3 mm
Rozměr háčku b	5 mm
Délka můstku	100 mm
Rozměr háčku a	20 mm
Stupnice	1/20 mm
Rozsah měření	0 - 200 mm
Obal	Pouzdro
Odchylka měření E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Měřicí technika	analogové

Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Kalibrování	A2
Druh produktu	Hloubkomer

Služby

Kalibrace DAkkShloubkoměru s háčkem Maximální rozsah měření 200 mm	021230 200
Kalibrace hloubkoměru s háčkem Maximální rozsah měření 200 mm	021220 200