




Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti RPG, Pro maximální Ø obrobku: 40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	443300 40
GTIN	2050001944726
Třída artiklu	46L

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce s předpjatými valivými ložisky.

Typ RPG pro sériovou kontrolu se 2 otočnými držáky a 1 měřicími saněmi (mimo vel. 30).

Použití:

Pro kontrolní měření vnějších, vnitřních a rovinných ploch rotačních součástí.

Přesnost:

Obvodová házivost **0,002 mm**.

Rozsah dodávky:

Včetně ovládacího klíče a obtahovacího brousku (bez úchylkoměru).

Zvláštní příslušenství:

Křížové saně pro měření rovinné plochy. Měřicí saně s koníkem resp. dosedacími válečky.

Kloubové rameno s upínáním pro měřidlo. Tvrdokovové dosedací válečky.

Elektropohon s regulačním trafem.

Pneumatické výkyvné rameno s upínacím válečkem.

Upozornění:

Všechny typy přístrojů s jiným typem válečků (zapichovací válečky popř. cylindrické válečky), na poptávku.

Technický popis

Ø válečků	55 mm
Hmotnost	11 kg
Pro maximální Ø obrobku	40 mm
Typ válečku	zapichovací válečky
Délka základní desky	400 mm
Šířka základní desky	160 mm
Pro Ø obrobku	2 - 40 mm
Druh produktu	Měřicí přístroj pro kontrolu obvodové házivosti a rovinnosti