



Otočné podstavce, výškově nastavitelné, pár, Pro maximální Ø obrobku: 32mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	443050 32
GTIN	4030234000435
Třída artiklu	46K

Popis

Použití:

Pro upnutí nestředěných nebo nadměrně dlouhých obrobků. Vhodné též pro obrobky s rozdílným průměrem.

Vhodné pro:

Přístroj pro kontrolu házivosti č. 443000 vel. 50 a 75 / 443210.

Technický popis

Pro maximální Ø obrobku	32 mm
Výška hrotu	66 (při d = 10) mm
Šířka drážkového kamene h6	10 mm
Rozsah Ø	2 - 32 mm
Maximální zatížitelnost na pár	20 kg
Druh produktu	Otočný podstavec

