

**Malý měřicí stůl, Typ: 68****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	442930 68
GTIN	4030234000015
Třída artiklu	46K

Popis**Provedení:**

Pevný litinový stůl s tuhým měřicím sloupkem a držákem úchylkoměru. Plocha stolu je kalená, broušená a lapovaná. Upínač úchylkoměru 8 mm.

Plocha stolu s prachovými drážkami. Stabilní provedení bez jemného nastavování.

Rovinnost $\leq 5 \mu\text{m}$.

Kalibrování: D1

Vyložení: 90 mm

Výška měření maximální: 100 mm

Ø Sloupku: 22 mm

Ø příčného ramena: 18 mm

Stůl délka: 68 mm

Stůl šířka: 60 mm

Technický popis

Stůl šířka	60 mm
Celková výška	200 mm
Ø Sloupku	22 mm

Ø příčného ramena	18 mm
Výška měření maximální	100 mm
Vyložení	90 mm
Stůl délka	68 mm
Hmotnost	3,5 kg
Norma	DIN 876/0
Kalibrování	D1
Druh produktu	Malý měřicí stůl

Služby

Kalibrování Měřicí stůl Maximální velikost stolu 400X400 mm	016220 400X400
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrování Měřicí stůl Maximální velikost stolu 400X400 mm	024580 400X400