



Hloubkoměr s háčkem, Rozsah měření: 500Lmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	418500 500L
GTIN	4045197203724
Třída artiklu	41Z

Popis

Provedení:

Nonius matně chromovaný. Měřicí lišta a nonius s čistě gravírovanou stupnicí. Zalomená úzká měřicí lišta s dělením na obou stranách. Přestavením měřicí lišty **lze použít také jako normální hloubkoměr**. Měřicí plochy nejjemněji broušené.

Rozsah dodávky:

Vel. 500L v boxu.

Technický popis

Rozměr háčku b	10 mm
Rozměr háčku a	36 mm
Průřez měřicí lišty	20×5 mm
Stupnice	1/20 mm
Délka nonia	39 mm
Rozsah měření	0 - 500 mm
Délka můstku	250 mm
Obal	Stabilní box
Odchylka měření E MPE	±0,1 mm
Norma	ISO 13385
Měřicí technika	analogové

Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Kalibrování	A2
Druh produktu	Hloubkomer

Služby

Kalibrace hloubkoměru s háčkem Maximální rozsah měření 500 mm	021220 500
Kalibrace DAkkShloubkoměru s háčkem Maximální rozsah měření 500 mm	021230 500