



Otočné podstavce, výškově nastavitelné, pár, Pro maximální Ø obrobku: 65mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	443050 65
GTIN	4030234000428
Třída artiklu	46K

Popis

Použití:

Pro upnutí nestředěných nebo nadměrně dlouhých obrobků.
Vhodné též pro obrobky s rozdílným průměrem.

Vhodné pro:

Přístroj pro kontrolu házivosti č. 443000 vel. 100 a 150.

Technický popis

Výška hrotu	99 (při d = 10) mm
Šířka drážkového kamene h6	12 mm
Pro maximální Ø obrobku	65 mm
Rozsah Ø	2 - 65 mm
Maximální zatížitelnost na pár	30 kg
Druh produktu	Otočný podstavec

