

Mitutoyo**Digitální hloubkoměr s datovým výstupem, Rozsah měření: 750mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418710 750
GTIN	4946368377087
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Naměřenou hodnotu zobrazuje dobře čitelný displej. Měřicí plochy nejméně lapované.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Přídavné můstky č. 418744.

Datový kabel č. 497080 a 497100.

Technický popis

Kalibrování	A1
Rozhraní	Rozhraní USB.
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Odečet	0,01 mm
Délka můstku	250 mm
Rozsah měření	0 - 750 mm
Průřez měřicí lišty	20×6 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Zdroj energie	Provoz s bateriemi

Odchylka měření E MPE	±0,06 mm
Norma	ISO 13385
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Pouzdro
Druh produktu	Hloubkoměr

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	021000 1000
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	021010 1000

Příslušenství

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497085 D1
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497100 USB2
Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 320 mm	418744 320
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497085 USB2
Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 260 mm	418744 260
Připojovací kabel Typ USB2	497080 USB2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497100 D1
Vysílač Typ S1	498966 S1
Připojovací kabel Typ D1	497080 D1
Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 180 mm	418744 180
Připojovací kabel Typ D2	497080 D2
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497100 D2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497085 D2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357