

**Mahr****Digitální hloubkoměr IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418702 150
GTIN	4059192003449
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s výškou číslic 8,5 mm.

Moderní, energeticky efektivní měřicí systém. Měřicí plochy jsou nejjemněji lapované. S přednastavením (přednastavením rozměru) např. pro měření vzdáleností pomocí měřicího nástavce č. 418630. Vpředu umístěná měřicí lišta s jemným, kaleným měřicím hrotem  $\varnothing$  1,5 mm, délky 5 mm.

**Funkce:**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Zvláštní příslušenství:**

Přídavný můstek dlouhý 300 mm č. 418610, nástavec pro měření vzdáleností č. 418630.

Datový kabel č. 498940.

**Technický popis**

Průřez měřicí lišty	16×4 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Délka můstku	100 mm
Výška číslic LCD displeje	8,5 mm
Kalibrování	A1

Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní USB.
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Hloubkoměr

## Služby

Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

## Příslušenství

Vysílač Typ S4E	498966 S4E
Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2
Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem Typ USB2	498940 USB2

Nástavec pro měření vzdáleností Ø 4 mm	418630
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Přídavný můstek dlouhý 300 mm	418610
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965