

HOLEX**Výškový nádrh s lupou, Výška orýsování: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	443805 300
GTIN	4045197204714
Třída artiklu	42D

Popis**Provedení:**

Stabilní noha s lapovanou základnou. Odečítání 0,02 mm s jemným seřízením. Rýsovací jehla je **osazena tvrdokovem**. S nastavitelnou měřicí lištou, lupou a stavěcím šroubem.

Technický popis

Kalibrování	E1
Základna nohy šířka	90 mm
Výška orýsování	300 mm
Základna nohy délka	135 mm
Průřez měřicích sloupků	28×9 mm
Nonius	1/50 mm
Mezní chyba	0,06 mm
Norma	Výrobní norma

Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu	Výškoměr a rýsovací přístroj

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 300 mm	024640 300
KalibrováníPosuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 300 mm	024630 300

Příslušenství

Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem Typ R	443816 R
Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem Typ E	443816 E