



Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8) kompletní, Typ: 2020125



Údaje o objednávce

Artikové číslo	375300 2020125
GTIN	4020772084318
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Šroub do T-drážek, kovaný a válcovaný závit.

Standardní provedení, třída pevnosti = 10.9 (pro M6 – M12) a třída pevnosti = 8.8 (pro M14–M24).

Norma:

DIN 787

Rozsah dodávky:

Kompletní, s obzvláště silnou podložkou č. 375340 a vysokou maticí č. 375385.

Upozornění:

- **Příklad odečítání velikost 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, délka L = 25 mm.**

Technický popis

Délka závitu b	85 mm
Úzká šířka kamene a	19,7 mm
Jmenovitý rozměr T-drážky	20 mm
Výška k	12 mm
Šířka kamene e	32 mm
Závit G	M20
Délka L	125 mm
Typ	787

Druh produktu

Šroub do drážek