



## Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8) kompletní, Typ: 4236250



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	375300 4236250
GTIN	4020772081188
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

Šroub do T-drážek, kovaný a válcovaný závit.

**Standardní provedení**, třída pevnosti = 10.9 (pro M6 – M12) a třída pevnosti = 8.8 (pro M14–M24).

#### Norma:

**DIN 787**

#### Rozsah dodávky:

**Kompletní**, s obzvláště silnou podložkou č.375340 a vysokou maticí č.375385.

#### Upozornění:

- **Příklad odečítání velikost 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, délka L = 25 mm.**

Jmenovitý rozměr T-drážky: 42 mm

Závit G: M36

Délka L: 250 mm

Délka závitu b: 175 mm

úzká šířka kamene a: 41,6 mm

Šířka kamene e: 65 mm

### Technický popis

Délka závitu b	175 mm
Šířka kamene e	65 mm
Jmenovitý rozměr T-drážky	42 mm
Výška k	26 mm

úzká šířka kamene a	41,6 mm
Závit G	M36
Délka L	250 mm
Typ	787
Druh produktu	Šroub do drážek