

**Mahr****Digitální výškoměrem s nádrhem a datovým výstupem, Výška orýsování:  
600mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	445000 600
GTIN	4059192016814
Třída artiklu	43B

**Popis****Provedení:**

Kontrastní LCD displej, vysoký 12 mm. Ergonomická, stabilní základna s kalenou a lapovanou dosedací plochou pro lehký a plynulý posuv. Lišta a posuvník z kalené nerezové oceli. Velké ruční kolečko pro polohování a měření. Dodatečné **jemné nastavování a stavěcí šroub**.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, 1 rýsovací jehla osazená TK č. 445002.

**Zvláštní příslušenství:**

Držák pro páčkové úchylkoměry a číselníkové úchylkoměry č. 445004, datový kabel č. 498940.

**Technický popis**

Základna nohy šířka	98 mm
Hmotnost	6,2 kg
Výška orýsování	600 mm
Průřez měřicích sloupků	35×15 mm
Základna nohy délka	180 mm
Mezní chyba	0,05 mm

Odečet	0,0005 palec
Odečet	0,01 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	RS232C rozhraní
Zajištění hodnot měření	systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	E1
Druh produktu	Výškoměr a rýsovací přístroj

## Služby

Kalibrování Posuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 1000 mm	024630 1000
--	-------------

## Příslušenství

Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2
Připojovací kabel Typ USB2	498938 USB2
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Vysílač Typ S4E	498966 S4E
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem	445002