



## Digitální hloubkoměr, Rozsah měření: 300mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	418802 300
GTIN	4045197528889
Třída artiklu	42A

### Popis

#### Provedení:

Dobře čitelný displej. Optimální kluzné vlastnosti díky **dvojitému prizmatickému vedení**. Měřicí můstek z hliníku s tvrdým povlakem se dvěma otvory, přesazenými o 90° (M2,5) pro upnutí měřicích nástavců.

#### Rozsah dodávky:

Včetně měřicího dotyku č.434900 vel.2, 3měřicích můstků (150, 300 a 450 mm), 1baterie č.081560 vel. LR44 a zkušebního protokolu.

#### Zvláštní příslušenství:

Všechny náhradní a speciální dotyky č. 434900 – 434915 se závitem M2,5.

### Technický popis

Kalibrování	A1
Rozsah měření	0 - 300 mm
Průřez měřicí lišty	23,5 × 9 mm
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Mezní chyba	0,04 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 LR44
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi

Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Hloubkomer

### Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300

### Příslušenství

Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20

Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií LR44	081560 LR44
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16

Ocelový dotyk Typ 14/30

434900 14/30