

## Mitutoyo

### Digitální výškoměr s nádrhem se signálním dotykem, Výška orýsování: 300mm



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	445222 300
GTIN	2050001062291
Třída artiklu	44A

#### Popis

##### Provedení:

**Přímé odečítání na přehledném digitálním displeji. Napájení bateriemi s velmi nízkou spotřebou. Tlačítko uložení hodnoty** stisknutím tlačítka lze výsledek měření uložit. Všechny důležité díly jsou kalené. Velká stabilita díky dvěma paralelně vedle sebe stojícím měřicím sloupkům s frézovaným ozubením na vnitřní straně (vel. 1000 se 3 měřicími sloupky). **2 přednastavené hodnoty** umožňují ukládání referencí (např. deska z granitu a obrobek). **Rýsovací jehla osazená TK.** Silná noha s broušenou a lapovanou základnou. Na zadní straně pouzdra displeje je klička pro rychloposuv a vroubkované kolečko pro přesné nastavení. Dodatečně **se signálním dotykem.** Vhodný zejména pro absolutní, komparační a přírůstkové měření.

##### Použití:

Při dotyku s měřenou plochou vydá snímač zvukový signál. Naměřená hodnota je uchována i při následném posuvu (volný zdvih 2 mm), snadná manipulace. **Ø snímací hlavy je zohledňován automaticky.**

##### Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357, 1 krytu, 1 tvrdokovové rýsovací jehly č. 445230, 1 signálního dotyku.

##### Zvláštní příslušenství:

4-hranný držák č. 445180 pro upínání úchylkoměrů a páčkových úchylkoměrů, středící kalibr č. 445250, úhломěrů č. 453500, držáků č. 453520 a datových kabelů č. 497080.

## Technický popis

Výška orýsování	300 mm
Základna nohy šířka	91 mm
Základna nohy délka	135 mm
Mezní chyba	0,02 mm
Odečet	0,005 mm
Životnost baterií cca	3500 h
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Digimatic rozhraní
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	E1
Druh produktu	Výškoměr a rýsovací přístroj

## Služby

Kalibrace DAkkS Posuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 300 mm	024640 300
Kalibrování Posuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 300 mm	024630 300

## Příslušenství

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Univerzální úhломěr s lupou Délka lišty 300 mm	453500 300
Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem	445230

Univerzální úhломěr s lupou Délka lišty 500 mm	453500 500
Vysílač Typ S1	498966 S1
4hranný držák	445180
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497100 USB2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabel Typ D1	497080 D1
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497100 D1
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497100 D2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Držák pro upnutí úhlooměru	453520
Univerzální úhломěr s lupou Délka lišty 150 mm	453500 150
Připojovací kabel Typ D2	497080 D2
Připojovací kabel Typ USB2	497080 USB2