



Digitální výškoměrem s nádrhem a datovým výstupem, Výška orýsování: 300mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	445135 300
GTIN	6923903400118
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Velký, kontrastní LCD displej pro jednoduché, bezchybné odečítání (výška číslic 10 mm). Rychlé a přesné nastavování pomocí přesného a snadno ovladatelného ručního kolečka. Robustní, stabilní provedení s pevnou základnou a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadnou manipulaci. Zero/ABS pro nulování v libovolné poloze (např. srovnávací měření) nebo návrat k absolutnímu měřítku.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357, 1 tvrdokovem osazené rýsovací jehly č. 443510 vel. 300 (vhodné pro obě velikosti).

Zvláštní příslušenství:

Držák č. 445180, datový kabel č. 497080.

Technický popis

Základna nohy délka	160 mm
Průřez měřicích sloupků	35×15 mm
Základna nohy šířka	122 mm

Technický list

Hmotnost	4,6 kg
Výška orýsování	300 mm
Mezní chyba	0,03 mm
Odečet	0,01 mm
Životnost baterií cca	2000 h
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Digimatic rozhraní
Zajištění hodnot měření	jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	E1
Druh produktu	Výškoměr a rýsovací přístroj

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/445135-300>