



Digitální hloubkoměr, Rozsah měření: 800mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	418802 800
GTIN	4045197529107
Třída artiklu	42A

Popis

Provedení:

Dobře čitelný displej. Optimální kluzné vlastnosti díky **dvojitému prizmatickému vedení**. Měřicí můstek z hliníku s tvrdým povlakem se dvěma otvory, přesazenými o 90° (M2,5) pro upnutí měřících nástavců.

Rozsah dodávky:

Včetně měřicího dotyku č.434900 vel.2, 3měřících můstků (150, 300 a 450 mm), 1baterie č.081560 vel. LR44 a zkušebního protokolu.

Zvláštní příslušenství:

Všechny náhradní a speciální dotyky č. 434900 – 434915 se závitem M2,5.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 800 mm
Kalibrování	A1
Průřez měřicí lišty	23,5 × 9 mm
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Mezní chyba	0,06 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 LR44
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi

Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Hloubkomer

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	021000 1000
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	021010 1000

Příslušenství

Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20

Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií LR44	081560 LR44
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4

Ocelový dotyk Typ 29/20

434900 29/20