

## Mitutoyo

### Digitální výškoměr s nádrhem se signálním dotykem, Výška orýsování: 600mm



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	445222 600
GTIN	2050001062307
Třída artiklu	44A

#### Popis

##### Provedení:

**Přímé odečítání na přehledném digitálním displeji. Napájení bateriemi s velmi nízkou spotřebou. Tlačítko uložení hodnoty** stisknutím tlačítka lze výsledek měření uložit. Všechny důležité díly jsou kalené. Velká stabilita díky dvěma paralelně vedle sebe stojícím měřicím sloupkům s frézovaným ozubením na vnitřní straně (vel. 1000 se 3 měřicími sloupky). **2 přednastavené hodnoty** umožňují ukládání referencí (např. deska z granitu a obrobek). **Rýsovací jehla osazená TK.** Silná noha s broušenou a lapovanou základnou. Na zadní straně pouzdra displeje je klička pro rychloposuv a vroubkované kolečko pro přesné nastavení. Dodatečně **se signálním dotykem.** Vhodný zejména pro absolutní, komparační a přírůstkové měření.

##### Použití:

Při dotyku s měřenou plochou vydá snímač zvukový signál. Naměřená hodnota je uchována i při následném posuvu (volný zdvih 2 mm), snadná manipulace. **Ø snímací hlavy je zohledňován automaticky.**

##### Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357, 1 krytu, 1 tvrdokovové rýsovací jehly č. 445230, 1 signálního dotyku.

##### Zvláštní příslušenství:

4-hranný držák č. 445180 pro upínání úchylkoměrů a páčkových úchylkoměrů, středící kalibr č. 445250, úhломěrů č. 453500, držáků č. 453520 a datových kabelů č. 497080.

## Technický popis

Základna nohy šířka	120 mm
Základna nohy délka	180 mm
Výška orýsování	600 mm
Mezní chyba	0,04 mm
Odečet	0,005 mm
Životnost baterií cca	3500 h
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Digimatic rozhraní
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	E1
Druh produktu	Výškoměr a rýsovací přístroj

## Služby

Kalibrování Posuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 1000 mm	024630 1000
--	-------------

## Příslušenství

Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem	445230
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497100 D2
Univerzální úhломěr s lupou Délka lišty 300 mm	453500 300
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497100 D1

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Připojovací kabel Typ USB2	497080 USB2
Univerzální úhломěr s lupou Délka lišty 500 mm	453500 500
Připojovací kabel Typ D2	497080 D2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497100 USB2
Připojovací kabel Typ D1	497080 D1
Držák pro upnutí úhломěru	453520
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Univerzální úhломěr s lupou Délka lišty 150 mm	453500 150
Vysílač Typ S1	498966 S1
4hranný držák	445180