

**HOLEX****Výškový nádrh s lupou, Výška orýsování: 600mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	443805 600
GTIN	4045197326843
Třída artiklu	42D

**Popis****Provedení:**

**Stabilní noha s lapovanou základnou.** Odečítání 0,02 mm s jemným seřízením. Rýsovací jehla je **osazena tvrdokovem**. S nastavitelnou měřicí lištou, lupou a stavěcím šroubem.

**Technický popis**

Základna nohy délka	175 mm
Průřez měřicích sloupků	35×12 mm
Základna nohy šířka	120 mm
Kalibrování	E1
Výška orýsování	600 mm
Nonius	1/50 mm
Mezní chyba	0,06 mm
Norma	Výrobní norma

Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu	Výškoměr a rýsovací přístroj

### Služby

Kalibrování Posuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 1000 mm	024630 1000
Kalibrace DAkkS Posuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 1000 mm	024640 1000

### Příslušenství

Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem Typ E	443816 E
Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem Typ R	443816 R