

**Mitutoyo****Digitální výškoměr Linear Height, Typ: 600E****Údaje o objednávce**

Artikové číslo

445390 600E

GTIN

Třída artiklu

44B

**Popis****Provedení:**

Digitální výškoměr LH-600E nové generace s **nejvyšší přesností** v této třídě přístrojů. Jednoduchá obsluha díky obslužnému poli s ovládacím menu na displeji, barevný displej 14,5 cm s podsvícením a pneumatický pohybový mechanismus. Automatický průběh dříve naučených dílčích programů, zpětná hlášení GO / NG u každého měření a provoz nezávislý na síti pomocí dobíjecích akumulátorů (cca 5 hodin) umožňují optimální použití ve výrobních oblastech. Datový vstup DIGIMATIC pro digitální úchylkoměry. Funkce pro měření 1D a 2D a vyhodnocení, vyhodnocení tolerance s funkcí alarmu a statické zpracování / vyhodnocení. Použití USB flash disků 8 GB a větších.

**Norma:**

Digitální výškoměr LH-600E nové generace s **nejvyšší přesností** v této třídě přístrojů.

- **Pneumatický pohyblivý mechanismus.**
- **Jednoduchá obsluha díky obslužnému poli s ovládacím menu na displeji.**
- **Barevný displej s podsvícením – 14,5 cm.**
- **Automatický průběh dříve naučených dílčích programů.**
- **Zpětná hlášení GO / NG u každého měření.**
- **Provoz nezávislý na síti pomocí dobíjecích akumulátorů (cca 5 hodin).**
- **Datový vstup DIGIMATIC pro digitální úchylkoměry.**
- **Funkce pro 1D a 2D měření/vyhodnocení.**
- **Ohodnocení tolerance s funkcí alarmu.**

- **Statistické zpracování / vyhodnocení.**
- **Použití USB flash disků 8 GB a větších.**

**Rozsah dodávky:**

Obsahuje kuličkový dotyk Ø 5 mm s upínačem, kalibrační blok (také pro kuželový dotyk), síťový napáječ, NiMH akumulátor a kryt.

**Technický popis**

Rozsah měření	600 - 600 mm
Hmotnost	24 kg
Provedení	bez rukojeti
Maximální rozsah použití	0 - 972 mm
Odchylka pravoúhlosti (čelně)	5 µm
Celková výška	1013 mm
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm)	1,1 + 0,6 L / 600 µm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Přesnost opakování – rovina	0,4 µm
Měřicí síla	1 N
Přímost	4 µm
Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Nikl-metal hydrid
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Výškoměr

