

Mitutoyo**Digitální výškoměr s nádrhem, Výška orýsování: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	445152 300
GTIN	4946368583327
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Přímé odečítání na přehledném digitálním displeji. Napájení bateriemi s velmi nízkou spotřebou.

Tlačítko uložení hodnoty stisknutím tlačítka lze výsledek měření uložit. Všechny důležité díly jsou kalené. Velká stabilita díky dvěma paralelně vedle sebe stojícím měřicím sloupkům s frézovaným ozubením na vnitřní straně (vel. 1000 se 3 měřicími sloupký).

2 přednastavené hodnoty umožňují ukládání referencí (např. deska z granitu a obrobek).

Rýsovací jehla osazená TK. Silná noha s broušenou a lapovanou základnou. Na zadní straně pouzdra displeje je klička pro rychloposuv a vroubkované kolečko pro přesné nastavení.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357, 1 krytu, 1 tvrdokovové rýsovací jehly č. 443510.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 445180 pro upínání úchylkoměrů a páčkových úchylkoměrů, středící kalibr č. 445250, úhломěrů č. 453500, držáků č. 453520 a datových kabelů č. 497080.

Technický popis

Základna nohy délka	135 mm
---------------------	--------

Základna nohy šířka	91 mm
Výška orýsování	300 mm
Mezní chyba	0,02 mm
Odečet	0,005 mm
Životnost baterií cca	3500 h
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Digimatic rozhraní
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	E1
Druh produktu	Výškoměr a rýsovací přístroj

Služby

Kalibrování Posuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 300 mm	024630 300
Kalibrace DAkkS Posuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 300 mm	024640 300

Příslušenství

Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabel Typ D2	497080 D2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497100 USB2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497100 D1
Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem Pro rýsovací výšku 300 mm	443510 300
Univerzální úhломěr s lupou Délka lišty 500 mm	453500 500
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Vysílač Typ S1	498966 S1
Připojovací kabel Typ D1	497080 D1
Držák pro upnutí úhloměru	453520
Univerzální úhloměr s lupou Délka lišty 300 mm	453500 300
4hranný držák	445180
Univerzální úhloměr s lupou Délka lišty 150 mm	453500 150
Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem Pro rýsovací výšku 200 mm	443510 200
Připojovací kabel Typ USB2	497080 USB2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497100 D2