


**Mitutoyo****Sada měřidel, Počet měřidel: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	419100 6
GTIN	2050001048363
Třída artiklu	46P

**Popis****Rozsah dodávky:**

Včetně dřevěného pouzdra. 1 **Posuvné měřítko Mitutoyo** č. 410300 vel. 150 mm. 1 **Třmenový mikrometr Mitutoyo** č. 420500 vel. 0 – 25 mm. 1 **Vlasový úhelník** č. 450010 vel. 100×70 mm, přesnost DIN 875/00. 1 **Vlasové pravítko** č. 460095 vel. 100 mm, dlouhé. 1 ohebné **ocelové měřítko** č. 461800 vel. (délka) 200 mm. 1 **pružinové hrotové kružidlo** č. 457000 vel. (délka) 120 mm, s vyměnitelnými hroty.

**Technický popis**

Počet měřidel	6
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Měřicí technika	analogové
Kalibrování	S1
Druh produktu	Sady měřidel

**Služby**

KalibrováníSady měřidel Obsah sady 6	020400 6
--------------------------------------	----------

## Příslušenství

Třmenový mikrometr Rozsah měření 0-25 mm	420500 0-25
Posuvné měřítko Rozsah měření 150 mm	410300 150
Vlasové pravítko černěné v pouzdru Délka 100 mm	460100 100
Pérové kružítko s hroty Délka L 120 mm	457000 120
Ocelové ohebné měřítko, úzké, nerezové, matované Celková délka 200 mm	461800 200
Sada ocelových náhradních hrotů 2dílná	457010
Dřevěné pouzdro pro sadu měřidel Počet vybrání 6	419200 6
Vlasový úhelník kalený, ploché provedení nerez, přesnost 00 Délka ramen 100X70 mm	450010 100X70