

**HOLEX****Digitální výškoměr s nádrhem, Výška orýsování: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	443850 300
GTIN	4045197204745
Třída artiklu	42D

**Popis****Provedení:**

Digitální výškoměr a nádrh s jemným nastavováním. Masivní stojan s broušenou základnou. Dobře čitelný LCD displej. Rýsovací jehla osazená TK.

**Funkce:**

Nulování v libovolné poloze.  
Funkce uložení hodnoty (HOLD).  
ABS / INC, TDL a SET.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357, 1 tvrdokovem osazené rýsovací jehly č. 443851.

**Technický popis**

Základna nohy šířka	90 mm
Základna nohy délka	135 mm
Výška orýsování	300 mm
Hmotnost	2,1 kg

Průřez měřicích sloupků	23×6,1 mm
Mezní chyba	0,05 mm
Odečet	0,0005 palec
Odečet	0,01 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	E1
Druh produktu	Výškoměr a rýsovací přístroj

## Služby

Kalibrování Posuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 300 mm	024630 300
Kalibrace DAkkS Posuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 300 mm	024640 300

## Příslušenství

Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem Pro rýsovací výšku 300 mm	443851 300
Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem Pro rýsovací výšku 600 mm	443851 600
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357