

HOLEX**Digitální výškoměr s nádrhem, Výška orýsování: 600mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	443850 600
GTIN	4045197204752
Třída artiklu	42D

Popis**Provedení:**

Digitální výškoměr a nádrh s jemným nastavováním. Masivní stojan s broušenou základnou. Dobře čitelný LCD displej. Rýsovací jehla osazená TK.

Funkce:

Nulování v libovolné poloze.
Funkce uložení hodnoty (HOLD).
ABS / INC, TDL a SET.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357, 1 tvrdokovem osazené rýsovací jehly č. 443851.

Technický popis

Výška orýsování	600 mm
Základna nohy šířka	120 mm
Průřez měřicích sloupků	30,9×10,7 mm
Základna nohy délka	180 mm

Hmotnost	3,4 kg
Mezní chyba	0,07 mm
Odečet	0,0005 palec
Odečet	0,01 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	E1
Druh produktu	Výškoměr a rýsovací přístroj

Služby

Kalibrování Posuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 1000 mm	024630 1000
--	-------------

Příslušenství

Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem Pro rýsovací výšku 300 mm	443851 300
Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem Pro rýsovací výšku 600 mm	443851 600
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357