

**Garant****Sada měřidel, Počet měřidel: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	419160 6
GTIN	4045197510266
Třída artiklu	40Z

**Popis****Rozsah dodávky:**

Včetně dřevěného pouzdra. 1 **posuvné měřítko GARANT** č. 410100 vel. 150 mm. 1 **třmenový mikrometr GARANT** č. 420402 vel. 0 – 25 mm. 1 **vlasový úhelník GARANT** č. 450010 vel. 100×70 mm, přesnost DIN 875/00. 1 **vlasové pravítko GARANT** č. 460095 vel. 100 mm dlouhé. 1 **ocelové měřítko GARANT EG I** č. 461770 vel. 150 mm, 1 **pružinové hrotové kružidlo** č. 457000 vel. 120 mm dlouhé, s vyměnitelnými hroty.

**Technický popis**

Počet měřidel	6
Měřicí technika	analogové
Kalibrování	S1
Druh produktu	Sady měřidel

**Služby**

KalibrováníSady měřidel Obsah sady 6	020400 6
--------------------------------------	----------

**Příslušenství**

Posuvné měřítko Rozsah měření 150 mm	410100 150
Pérové kružítko s hroty Délka L 120 mm	457000 120
Sada ocelových náhradních hrotů2dílná	457010
Ocelové měřítko, nerezové Délka 150 mm	461770 150
Dřevěné pouzdro pro sadu měřidel Počet vybrání 6	419200 6
Vlasový úhelník kalený, ploché provedení nerez, přesnost 00 Délka ramen 100X70 mm	450010 100X70
Vlasové pravítko nerezové v pouzdru Délka 100 mm	460095 100
Třmenový mikrometr Rozsah měření 0-25 mm	420402 0-25