

**Mitutoyo****Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 200-225mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420500 200-225
GTIN	4946368215013
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:****Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK.**

Kalené broušené měřicí vřeteno.

Aretace svěrnou páčkou.

S řehťáčkou a izolační ochranou rukou.

S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Od vel. 100–125, lakovaný litinový třmen.

**Rozsah dodávky:**

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

**Technický popis**

Ø měřicího válce	18 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Stoupání vřetena	1/50 mm
Rozsah měření	200 - 225 mm
Odečet	0,01 mm
Ø vřetene	6,35 mm
Provedení měřicího povrchu	Osazeno tvrdokovem
Kalibrování	B2

Mezní chyba	4 µm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

### Služby

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 500 mm	022050 500
KalibraceTřmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 300 mm	022040 300