

Mitutoyo**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 225-250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420500 225-250
GTIN	4946368215020
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:****Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK.**

Kalené broušené měřicí vřeteno.

Aretace svěrnou páčkou.

S řehťáčkou a izolační ochranou rukou.

S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Od vel. 100–125, lakovaný litinový třmen.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Odečet	0,01 mm
Ø měřicího válce	18 mm
Ø vřetene	6,35 mm
Rozsah měření	225 - 250 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Provedení měřicího povrchu	Osazeno tvrdokovem
Stoupání vřetena	1/50 mm
Kalibrování	B2

Mezní chyba	5 µm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 500 mm	022050 500
KalibraceTřmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 300 mm	022040 300