

Garant**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420402 0-25
GTIN	4045197367327
Třída artiklu	41B

Popis**Provedení:**

Nejjemněji lapované měřicí plochy s TK. Kalené, broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehačkou a izolační ochranou rukou. Měřicí válec protireflexně chromovaný. S čistě gravírovanými, černě vyplněnými dílky a číslicemi.

S kombinovanou jemnou ráčnou pro ovládání jednou rukou a ovládání v držáku.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Odečet	0,01 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Rozsah měření	0 - 25 mm
Ø vřetene	6,5 mm
Ø měřicího válce	19 mm
Kalibrování	B1
Norma	DIN 863
Řehačka u mikrometru	ano
Měřicí technika	analogové

Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100